

## Broszura informacyjna

# 71 31 250

### KNIPEX CoBolt® XL

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe




- Cięcie przewodów o większych przekrojach i bardzo twardych materiałów z jeszcze większą siłą
- Maksymalna siła cięcia dzięki obsłudze dwiema rękami
- Wgłębienie w ostrzu ułatwia cięcie przewodów o większych przekrojach dzięki lepszemu wykorzystaniu efektu dźwigni w pobliżu punktu obrotu
- Wymagają o 60 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi nożycami tnącymi bocznymi o zwiększonym przełożeniu
- 40-krotne zwiększenie siły ręki dzięki specjalnej konstrukcji przegubu
- Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm
- Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna	
Nr art.	71 31 250
EAN	4003773079644
Szczypce	fosforanowane, czarne
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	475 g
Wymiary	250 x 53 x 20 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 6,0 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 4,3 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 4,2 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*



Maksymalna siła cięcia dzięki obsłudze dwiema rękami