

Productinformatie

97 22 240

Krimptang

- Met schroefdraadgaten voor het knippen van koper- of messing-schroefdraadpennen met M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 en M 5
- Geschroefd scharnier voor een hoge stabiliteit en gelijkmatige beweging
- Speciaal staal, zeer bestendig





Algemeen

Artikel-nr.	97 22 240
EAN	4003773070726
Tang	zwart gelakt
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	270 g
Afmetingen	240 x 62 x 25 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing


Technische specificaties

Toepassing	geïsoleerde kabelschoenen + kabelverbinders
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen




97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B