

fetra aluminium trappensteekwagen

met 5 sterren-set, draagvermogen
200 kg, steekplaat breedte x diepte
320 x 250 mm, wielen met lucht-
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 119166



fetra
Transportgeräte



fetra 5 ster trappensteekwagen

Draagvermogen 200 kg

aluminium trappensteekwagen



- met 5 sterren-set
- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- constructie van aluminium (gelast)
- hoogte x breedte 1300 x 590 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met wiellager
- set sterwielen met TPE-banden
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	wiellager
type kar	trappensteekwagen	banden sterwielenset	TPE

draagvermogen	200 kg	diameter wiel set sterwielen	125 mm
breedte schep	320 mm	materiaal velg sterwielen	kunststof
diepte schep	250 mm	wiellager sterwielen	groefkogellager
set sterwielen	5 sterren	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1300 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	590 mm
in-/uitklapbaar	nee	levering	gedemonteerd
trapslede	nee	garantie	10 jaar
banden	lucht	gewicht	15 kg
materiaal velg	kunststof		

Gerelateerde Producten

119195		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar