

## Rollcart rongenwagen

draagvermogen 1200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 2000 x 800 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, opbouw 4  
zijsteunen, constructie van staal  
(gelast) met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met massief rubber-banden op  
gegoten aluminium-velg



Artikelnummer: 203050

## Rollcart Rongenwagen

### Draagvermogen 1200 kg

rongenwagen

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 800 mm
- laadhoogte 305 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak
- opbouw 4 zijsteunen
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met massief rubber-banden op gegoten aluminium-velg
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type platformwagen	rongenwagen	in-/uitklapbaar	nee
type wagen	platformwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

laadhoogte	305 mm	banden	massief rubber
draagvermogen	1200 kg	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	2000 mm	wiellager	kogellager
breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	zeefdrukplaat	materiaal velg	gegoten aluminium
oppervlak platform	antislip	wielstand	ruitvormig
platform uitvoering	Waterdicht	hoogte	800 mm
constructies	4 zijsteunen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
nestbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	garantie	5 jaar
materiaal onderstel	staal	gewicht	67 kg

## Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg