

réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 850 x 800 x 1200 mm, capacité 550 l, en polypropylène en gris, parois pleines, avec nervures de renfort et clapet, fond plein, 2 patins



Numéro d'article: 209629



Bac grande capacité

Châssis avec 2 patins

réceptif grand volume



- hauteur x longueur x largeur 850 x 800 x 1200 mm
- capacité 550 l
- force 500 kg
- en polypropylène en gris
- parois pleines, avec nervures de renfort et clapet
- fond plein
- 2 patins
- Avec passage de perçage pour robinet
- Transportable avec engins de levage, basculement par gerbeur possible
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C

Détails techniques




type de réceptif	réceptif grand volume	charge	500 kg
norme européenne	oui	gerbable	oui
capacité	550 l	pliable	non
hauteur	850 mm	possibilité de passage au-dessous	oui

longueur	800 mm	soubassement	2 patins
largeur	1200 mm	Expiration	Avec passage de perçage pour robinet
matériau	polypropylène	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
recyclable	oui	convient pour aliments	oui
structure de cloison	fermé	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
décoration murale	nervures de renfort // clapet	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	plein	couleur	gris
fonction récipient	Transportable avec engins de levage, basculement par gerbeur possible	Poids	28 kg

Accessoires

142581		Robinet, pour récipient grand volume, raccordement 3/4"
506892		couvercle de gerbage, en polypropylène, pour récipient grand volume avec capacité 550 l, largeur x profondeur 1200 x 800 mm, en gris

Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium