

## hofs rayonnage pour jantes

rayonnage départ pour jantes de Ø 380 - 480 mm, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1560 x 335 mm, pour jantes de Ø 380 - 480 mm, charge max. par tablette 150 kg, 5 niveaux avec traverses arrondies pour un stockage respectueux des jantes, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 228356



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Rayonnage pour jantes

### Champ de base

rayonnage pour jantes







- rayonnage départ pour jantes de Ø 380 - 480 mm
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1560 x 335 mm
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 1500 x 300 mm
- 5 niveaux avec traverses arrondies pour un stockage respectueux des jantes
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier

- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement

## Détails techniques

|                             |                       |                            |                            |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| type de meuble              | rayonnage             | profondeur de compartiment | 300 mm                     |
| type de rayonnage           | rayonnage pour jantes | utilisation                | bilatéral                  |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable    | type de soubassement       | traverses                  |
| champ de rayonnage          | rayonnage départ      | tablette réglable au pas   | 25 mm                      |
| matériau                    | acier                 | surface de montant         | galvanisé                  |
| hauteur                     | 2500 mm               | surface de traverses       | galvanisé                  |
| largeur                     | 1560 mm               | exécution couleur          | galvanisé                  |
| profondeur                  | 335 mm                | livraison                  | démonté                    |
| pour diamètre de jante      | 380-480 mm            | certification              | GS // label de qualité RAL |
| charge maxi par tablette    | 150 kg                | garantie                   | 5 années                   |
| nombre de tablettes/niveaux | 5 pièce               | conseil d'utilisation DGUV | fixation nécessaire        |
| largeur de compartiment     | 1500 mm               | Poids                      | 35,458 kg                  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 224257 |  | marqueur pour pneus, couleur d'encre blanc, tige en orange  |
| 224258 |  | marqueur pour pneus, couleur d'encre jaune, tige en orange  |
| 228350 |  | rayonnage pour jantes, rayonnage suivant pour jantes de Ø 380 - 480 mm, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1510 x 335 mm, pour jantes de Ø 380 - 480 mm, charge max. par tablette 150 kg, 5 niveaux avec traverses arrondies pour un stockage respectueux des jantes, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 228357 |  | écarteur mural pour rayonnage pour jantes, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 228358 |  | double écarteur pour rayonnage pour jantes, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 228429 |  | ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |

Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés   |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc  |