

## RAU

### ladekast

#### Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 1035 x 770 x 650 mm, 6 lade(n), afsluitbaar met stiftcilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, blad van metaal

Artikelnummer: 231131



# RAU.



#### ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1035 x 770 x 650 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 1x120 mm/3x150 mm/2x180 mm
- constructie van staal
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- blad van metaal

- opbergruimte met afrolrand
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie


## Technische details

|                                   |                                      |                      |                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| meubeltype                        | kast                                 | kleur voorkant       | gentiaanblauw // RAL5010 |
| type kast                         | ladekast                             | oppervlak romp       | m. poedercoating         |
| materiaal                         | staal                                | oppervlak front      | m. poedercoating         |
| hoogte                            | 1035 mm                              | uittrekblokkering    | uittrekblokkade          |
| breedte                           | 770 mm                               | beletteringsveld     | ja                       |
| diepte                            | 650 mm                               | afsluitbaar          | ja                       |
| kast uitrusting                   | lades                                | sluitsysteem         | stiftcilinderslot        |
| laden aantal                      | 6 stuks                              | scheidingswand       | nee                      |
| laden aantal x hoogte             | 1x120 mm/3x150 mm/2x180 mm           | bekleding uitvoering | afrolrand                |
| draagvermogen lade                | 100 kg                               | materiaal plaat      | metaal                   |
| uittrekrail lade                  | op wielen gelagerd met intrekfunctie | dikte plaat          | 25 mm                    |
| uittrekbare lade                  | 90 %                                 | greep                | doorlopende greeplijst   |
| nuttige hoogte lade (gedetaillee) | fronthoogte - 15 mm                  | levering             | voorgemonteerd           |
| nuttige breedte lade              | 490 mm                               | verrijdbaar          | nee                      |
| nuttige diepte lade               | 560 mm                               | garantie             | 5 jaar                   |
| kleur romp                        | lichtgrijs // RAL7035                | gewicht              | 105 kg                   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 231166 |  | indelingsset, met rasterprofiel, 2 lengteverdelers + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 680 x 560 mm   |
| 231167 |  | indelingsset, met rasterprofiel, 2 lengteverdelers + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 680 x 560 mm  |
| 231169 |  | indelingsset, met rasterprofiel, 3 lengteverdelers + 16 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 680 x 560 mm  |
| 231170 |  | indelingsset, met rasterprofiel, 3 lengteverdelers + 16 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 680 x 560 mm |
| 231173 |  | indelingsset, met 24 vakken, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 680 x 560 mm, in zwart                                     |
| 231174 |  | antislipmat voor werkbank, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 60 - 360 mm, hoogte 2 mm, in zwart  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 158965 |  | tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen |
|--------|---|--|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 184197 |  | enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart |
| 195726 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw               |
| 217101 |  | breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog   |
| 530330 |  | kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen         |