

hufe staanderframe voor palletstelling GRAVIS

hoogte x diepte 3360 x 900 mm, van
staal, met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 242267



staanderframe voor palletstelling

- hoogte x diepte 3360 x 900 mm
- voorbereid voor een hoogteverstelling van de opslagniveaus per 70 mm
- van staal, met corrosiebeschermende zinklaag



















Technische details


meubeltype	stelling	raster voor hoogteverstelling	70 mm
stellingtype	palletstelling	staander uitrusting	2 voetplaten, 2 ankerbouten
onderdeel	staanderframe	materiaal	staal
stellingaccessoires	staanderframe	profiel dikte	2 mm
voor stellingtype	palletstelling	oppervlak	verzinkt
hoogte	3360 mm	levering	gedemonteerd

diepte 900 mm

gewicht 34,9106 kg

Gerelateerde Producten

242222		ankerbout voor palletstelling, met corrosiebeschermende zinklaag
242223		Dubbele stellingverbinding voor palletstelling, lengte 200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
242224		doorschuifbeveiliging, breedte 1825 mm, oversteek 50 mm, van staal in RAL2004 zuiver oranje
242226		doorschuifbeveiliging, breedte 2700 mm, oversteek 50 mm, van staal in RAL2004 zuiver oranje
242230		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 2 segmenten, breedte x diepte 1825 x 900 mm, voor een vaklast van 2100 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242233		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 3 segmenten, breedte x diepte 2700 x 900 mm, voor een vaklast van 3000 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242240		afstandhouder voor gaasachterwand voor palletstelling, lengte 150 mm
242243		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 6 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 1825 x 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242246		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 9 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 2700 x 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242248		lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 80 x 1825 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242249		lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 80 x 1825 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242250		lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242251		lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242254		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 1825 x 900 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 550 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreerhoeken, van hout
242257		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 900 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 825 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreerhoeken, van hout
242280		dwarsbalk voor palletstelling, passend voor stellingdiepte 900 mm, in RAL2004 zuiver oranje
242282		onderlegplaat voor staanderframe, lengte x breedte x dikte 120 x 130 x 2 mm
242283		onderlegplaat voor staanderframe, lengte x breedte x dikte 120 x 130 x 3 mm
242284		aanrijdbescherming voor stelling, L-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart

242285		aanrijdbescherming voor stelling, U-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart
--------	---	---

Dit past ook bij ...

146371		Magnetische etikethoes, hoogte x breedte 88 x 163 mm, achterzijde magnetisch, van polypropyleen in blauw
148636		hygiënepallet, hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in grijs
210867		hydraulische heftruck, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm, hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 90 mm, enkelvoudige mast
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm