

hofs staanderframe voor palletstelling GRAVIS

hoogte x diepte 3360 x 900 mm, van
staal, met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 242267



staanderframe voor palletstelling

- hoogte x diepte 3360 x 900 mm
- voorbereid voor een hoogteverstelling van de opslag niveaus per 70 mm
- van staal, met corrosiebeschermende zinklaag



















Technische details


| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| meubeltype | stelling | raster voor hoogteverstelling | 70 mm |
| stellingtype | palletstelling | staander uitrusting | 2 voetplaten, 2 ankerbouten |
| onderdeel | staanderframe | materiaal | staal |
| stellingaccessoires | staanderframe | profiel dikte | 2 mm |
| voor stellingtype | palletstelling | oppervlak | verzinkt |
| hoogte | 3360 mm | levering | gedemonteerd |

diepte 900 mm

gewicht 34,9106 kg

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 242222 | | ankerbout voor palletstelling, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 242223 |  | Dubbele stellingverbinding voor palletstelling, lengte 200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 242224 |  | doorschuifbeveiliging, breedte 1825 mm, oversteek 50 mm, van staal in RAL2004 zuiver oranje |
| 242226 |  | doorschuifbeveiliging, breedte 2700 mm, oversteek 50 mm, van staal in RAL2004 zuiver oranje |
| 242230 |  | roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 2 segmenten, breedte x diepte 1825 x 900 mm, voor een vaklast van 2100 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 242233 |  | roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 3 segmenten, breedte x diepte 2700 x 900 mm, voor een vaklast van 3000 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 242240 |  | afstandhouder voor gaasachterwand voor palletstelling, lengte 150 mm |
| 242243 |  | stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 6 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 1825 x 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 242246 |  | stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 9 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 2700 x 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 242248 |  | lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 80 x 1825 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen |
| 242249 |  | lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 80 x 1825 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen |
| 242250 |  | lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen |
| 242251 |  | lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen |
| 242254 |  | spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 1825 x 900 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 550 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreerhoeken, van hout |
| 242257 |  | spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 900 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 825 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreerhoeken, van hout |
| 242280 |  | dwarsbalk voor palletstelling, passend voor stellingdiepte 900 mm, in RAL2004 zuiver oranje |
| 242282 |  | onderlegplaat voor staanderframe, lengte x breedte x dikte 120 x 130 x 2 mm |
| 242283 |  | onderlegplaat voor staanderframe, lengte x breedte x dikte 120 x 130 x 3 mm |
| 242284 |  | aanrijdbescherming voor stelling, L-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart |

| | | |
|--------|---|---|
| 242285 |  | aanrijdbescherming voor stelling, U-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 146371 |  | Magnetische etikethoes, hoogte x breedte 88 x 163 mm, achterzijde magnetisch, van polypropyleen in blauw |
| 148636 |  | hygiënepallet, hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in grijs |
| 210867 |  | hydraulische heftruck, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm, hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 90 mm, enkelvoudige mast |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |