


KERN tafelweegschaal

niet ijkbaar, platform van kunststof, Ø 105 mm, weegbereik van 0 tot 0,6 kg, afleesbaarheid in 0,01 g stappen

Artikelnummer: 502716



KERN



KERN Compacte tafelweegschaal

voor niet-ijkplichtige wegingen

KERN tafelweegschaal

- niet ijkbaar
- platform van kunststof, Ø 105 mm
- weegbereik van 0 tot 0,6 kg
- afleesbaarheid in 0,01 g stappen
- hoogte x breedte x diepte 39 x 170 x 240 mm
- Met de functies afstellen (CAL), tarreren, auto-off
- uitgerust met LC-display
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- spanningsverzorging via batterijgebruik
- Om op de tafel te zetten

Technische details

| | | | |
|--------------------|-----------------|---------|--------|
| type weegschaal | tafelweegschaal | hoogte | 39 mm |
| ijkbaar | nee | breedte | 170 mm |
| materiaal platform | kunststof | diepte | 240 mm |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| platformdiameter | 105 mm | telfunctie | nee |
| weegbereik | 0-0,6 kg | tarreren | ja |
| afleesbaarheid | 0,01 g | opstelling | Tafel |
| weegschalfuncties | afstellen (CAL), tarreren, auto-off | WEEE-registratienummer | DE80821200 |
| ip beschermingsklasse | 00: geen bescherming tegen stof/water | WEEE-apparaatsort | klein apparaat cat. 5 |
| spanningsverzorging | batterijgebruik | merk volgens EAR-registers | KERN |
| weegschaal uitrusting | LC-display | gewicht | 0,7 kg |

Gerelateerde Producten

208524 netadapter 230V/50 Hz voor tafelweegschaal

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 407892 |  | universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs |
| 508821 |  | stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |
| 528957 |  | orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs |