

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 800 kg, banden kunststof, diameter x breedte 150 x 48 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van kunststof

Artikelnummer: 502941



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 800 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 150 x 48 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen
roltype	zwaarlastwiel	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	800 kg	draadvangkappen	nee
banden	kunststof	naaflengte	60 mm
wiel-Ø	150 mm	naafboorgat	20 mm
materiaal velg	kunststof	wielbreedte	48 mm
wiellager	kogellager	gewicht	0,754 kg

