

VARIOfit aluminium sledesteekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 480 x 300 mm,
wielen met massief rubber-banden
op kunststof-velg

Artikelnummer: 531497



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Aluminium sledesteekwagen

extra grote schop

aluminium sledesteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- constructie van aluminium (gelast)
- hoogte x breedte 1305 x 605 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie



Technische details

transporttoestel transportwagen



banden massief rubber

type kar	sledesteekwagen	wiellager	kogellager
draagvermogen	200 kg	wiel-Ø	260 mm
breedte schep	480 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	300 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1305 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	605 mm
in-/uitklapbaar	nee	garantie	12 jaar
trapslede	ja	gewicht	17 kg

Gerelateerde Producten

202871		sleden voor sledesteekwagen, van kunststof
500327		handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm