



# Der netzwerkfähige Arbeitsplatzprofi

Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn/dw erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im Handumdrehen und trotz des hohen Tempos angenehm leise. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 100-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6. Gigabit-LAN bietet mit modernen Sicherheitsfeatures beste Voraussetzung für den Einsatz in kleinen Teams. Mit integriertem WLAN kann das Modell ECOSYS P2040dw auch ohne Kabel in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Freuen Sie sich dazu auf preisgekröntes Design und dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit und günstige Druckkosten.



**ECOSYS P2040dn / P2040dw** 

**A4-Schwarzweiß-Drucker**

**Bis zu 40 Seiten pro Minute**

**100 + 250 Blatt Papierzufuhr**

**ALLGEMEIN**

**Technologie:** Kyocera ECOSYS, Laser (SW)  
**Bedienfeldanzeige:** 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet  
**Druckgeschwindigkeit:** bis zu 40 Seiten A4 pro Minute  
**Auflösung:** 1.200 × 1.200 dpi  
**Druckvolumen:** max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)  
**Aufwärmzeit:** ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)  
**Erste Druckseite nach:** ca. 6,4 Sekunden  
**Integriertes Kostenstellenmanagement:** bis zu 20 Kostenstellen  
**Abmessungen (H × B × T):** 272 mm × 375 mm × 393 mm  
**Gewicht:** ca. 14 kg  
**Netzspannung:** 220 – 240 V, 50 Hz  
**Leistungsaufnahme:**  
**Ruhemodus:** 0,8 W  
**Bereit:** 8 W  
**Drucken:** 620 W  
**Geräuschemission<sup>1</sup> (gem. ISO 7779):**  
**Bereit:** < Messgrenze  
**Drucken:** 49,6 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>  
**Leiser Druck:** 45,5 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub> (reduzierte Druckgeschwindigkeit)  
**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE  
 Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

**PAPIERVERARBEITUNG**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.  
**Papierzufuhr:**  
**Universalzufuhr:** max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)  
**Papierkassette:** max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)  
**Max. Papierkapazität einschl. Optionen:** 850 Blatt  
**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm)  
**Papierablage:** max. 250 Blatt (face-down)

**CONTROLLER**

**CPU:** Cortex-A9 800 MHz  
**Speicher:** 256 MB RAM  
**Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)<sup>2</sup>, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays)  
**Druckersprache:** PRESCRIBE IIe  
**Emulationen:** PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print  
**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage  
**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)  
**Druckfunktionen:** „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonerparmodus, AirPrint, Mopria  
**Sicherheitsfeatures:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen

**VERBRAUCHSMATERIAL**

**TK-1160:** Toner für 7.200 Seiten gem. ISO/IEC 19752  
**Kapazität des mitgelieferten Toners:** 3.600 Seiten gem. ISO/IEC 19752

**OPTIONEN**

**Papierkassette PF-1100:** max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm). Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.  
**Unterschrank CB-1100-B:** Holzschrank, Höhe ca. 51 cm  
**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint  
**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am Drucker

**GARANTIE**


2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers.<sup>3</sup>

**MODELLVARIANTEN**

**ECOSYS P2040dn/KL3:** Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)  
**ECOSYS P2040dw/KL3:** Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieverweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen

<sup>1</sup> Surface sound pressure level (1m Messabstand).  
<sup>2</sup> Nur ECOSYS P2040dw.  
<sup>3</sup> Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](http://garantie.kyoceradocumentsolutions.de)

 Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktionsysteme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral\*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

\* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO<sub>2</sub>-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
[www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
[www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich  
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich  
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950  
[www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.