

## VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm, Plattform aus Holz, Aufbau Schiebebügel, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 221818



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Schiebebügelwagen

### ergonomisch und sicher transportieren

Schiebebügelwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm
- Ladehöhe 295 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Plattform aus Holz
- Aufbau Schiebebügel
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	1 Stück
Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	500 kg	Bereifung	Vollgummi
Ladehöhe	295 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	1260 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	800 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Holz	Höhe	1015 mm
Aufbauten	Schiebebügel	Farbe	enzianblau // RAL5010
nestbar	nein	Garantie	12 Jahre
Material	Stahl	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	37 kg

## Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg