


# Technisch specificatieblad

## Bocht variabel Magic 60

Art.-Nr. 6040484




Variabele bocht 0° - 90° met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.

<b>St</b>	Staal
<b>FS</b>	sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	6040484
Type	RBMV 620 FS
Dimensie	60x200
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	163,60 kg/100 st.

### Technische gegevens



Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Afmeting L	490,00 mm
Afbuiging (hoek)	verstelbaar
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Plaatdikte	1,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Gat patroon	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>