

Sense Wit 320 1950lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 212287
EAN: 7021982122873

**Elektrisch**

System wattage: 17W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1950lm
Werkzaamheid: 115 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Plastic Opal
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 320
Cut-out (mm): 285
Inbouwdiepte plafond (mm): 25
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.489 / 1.265

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 325 x 325 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 8 7 3