

Csőmérő belső mikrométer hosszabbítóval

Specifikáció

Síklapúság	0,01 mm
Pontosság	$\pm(7+n+L/50) \mu\text{m}$ n = rudak száma, L = max. mérési hossz
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 21 mm
Mérőorsó	Orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérési hossz	50 mm
Hosszabbító	ø32 mm
Szállítva	Dobozban, kulccsal


Tartozékok

No.	Leírás
04GZA394	Hosszabbító 50mm
04GZA396	Hosszabbító 100mm
04GZA398	Hosszabbító 200mm
04GZA400	Hosszabbító 500 mm (mm)
04GZA402	Hosszabbító 1000 mm (mm)

Sorozat 140

A növelt méréstartományú belső mikrométer az alábbi előnyöket nyújtja:


- Nagy méréstartomány akár 5000mm-ig.
- Hosszabbító rudas típus
- Mérőfelület elérhető keményfém bevonattal, finoman leppelve



140-158

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Hosszabbítók	Tömeg [g]
140-157	1.000 - 2.000	50 mm, 100 mm (2 db.) 200 mm, 500 mm	3700
140-158	1.000 - 3.000	50 mm, 100 mm (2 db.), 200 mm, 500 mm, 1000 mm	5200
140-159	1.000 - 4.000	50 mm, 100 mm (2 db.), 200 mm, 500 mm, 1000 mm (2 db.)	6700
140-160	1.000 - 5.000	50 mm, 100 mm (2 db.) 200 mm, 500 mm, 1000 (3 db.)	8260



Beépíthető mikrométer 140-es sorozathoz