

# UP-K Anschlussdose CSA Plus 2/8 (1/8), geschirmt, Kategorie 6<sub>A</sub>



## für Unterputzmontage & Kanaleinbau

mit 1 oder 2 RJ45-Buchsen Cat. 6<sub>A</sub> (IEC) geschirmt, Schrägauslass



1



2



3



4

1 UP/K Anschlussdose CSA Plus 2/8

Cat.6<sub>A</sub>, mit Zentralkappe

2 UP/K Anschlussdose CSA Plus 1/8

Cat.6<sub>A</sub>, mit Zentralkappe

3 Abdeckrahmen 80 x 80 mm

4 Auflegewerkzeug 110

## BESCHREIBUNG

RJ45-Anschlussdose CSA Plus Cat. 6<sub>A</sub> geschirmt mit Schrägauslass für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

Spezifiziert bis 500 MHz - übertrifft die Komponentenanforderungen der ISO/IEC 60603-7-51 für die Kategorie 6<sub>A</sub>.

Für Datenübertragungen bis 10-Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 mit großen elektrischen Reserven. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ gemäß IEEE 802.3at.

Kompakte Bauform für universellen Einsatz in allen Installationsumgebungen.

Durch Abbrechen der Tragstege kann die Dose als Stegversion in Bodentanks installiert werden.

Kompatibel mit den Design-Schalterprogrammen vieler namhafter Hersteller.

Gehäuse aus stabilem Zink-Druckguss.

Kabelzuführung variabel von allen Seiten im Winkel von +/- 30°.

Kombinierte Schirmkontaktierung und Zugentlastung.

Anschluss technik mit LSA-Klemmen für Leiterdurchmesser 0,4 mm bis 0,63 mm (AWG26 bis AWG22), Aderdurchmesser 0,7 mm bis 1,6 mm (PE).

Bequeme Aderanschlusung von vorn.

Farbcode gemäß T568-A und T568-B.

Betriebstemperatur von - 40° C bis + 70° C.

## ABMESSUNGEN

Abmessungen: 70 x 70 x 41 mm (mit Zentralkappe)

## NORMEN

EMV	geschirmt
Cat./Klasse	Cat.6 <sub>A</sub> / Klasse E <sub>A</sub>
Anwendbare Normen	IEC 60603-7-51 (Cat.6 <sub>A</sub> geschirmt, 500 MHz) IEC 60512-99-001 (PoE+) ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010 EN 50173-1:2011 TIA/EIA 568-B.2-10:2008

## VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Farbe (ähnlich)	VE
435060	UP-K RJ45-Anschlussdose CSA Plus 2/8 Cat.6 <sub>A</sub> (IEC) mit Zentralkappe	reinweiß, RAL 9010	1 Stk.

# UP-K Anschlussdose CSA Plus 2/8 (1/8), geschirmt, Kategorie 6<sub>A</sub>



für Unterputzmontage & Kanaleinbau

mit 1 oder 2 RJ45-Buchsen Cat. 6<sub>A</sub> (IEC) geschirmt, Schrägauslass

Artikelnr.	Produkt	Farbe (ähnlich)	VE
435067	UP-K RJ45-Anschlussdose CSA Plus 1/8 Cat.6 <sub>A</sub> (IEC) mit Zentralkappe	reinweiß, RAL 9010	1 Stk.
1400830	Abdeckrahmen für Anschlussdose CSD 2/8, 80 x 80mm	reinweiß, RAL 9010	10 Stk.
417976	Zentralkappe (50 x 50mm) für CSA Plus 2/8	perlweiß, RAL 1013	10 Stk.
417979	Zentralkappe (50 x 50mm) für CSA Plus 1/8	perlweiß, RAL 1013	10 Stk.
185896	Auflegewerkzeug 110 für LSA-Schneidklemmen		1 Stk.
auf Anfrage	Montagehalter zur Montage der Dosen im Brüstungskanal		