

**Artikelnummer:** 95549

**Kurzbeschreibung:** Dubbele trapladder van aluminium, 2 x 6 treden

**Langbeschreibung:** Dubbele trapladder van aluminium: Aan beide zijden oploopbaar, met stabiele treden en poten van aluminium en antislip kunststof pootdoppen aan de poten. 80 mm diepe alu.-treden met kunststof beschermdoppen, 6-voudig verankerd. Draagvermogen: 150 kg. Stabiele scharnieren door speciaal geprofileerde treden. Ladder kan plaatsbesparend (160 mm) ingeklapt worden. 3-voudig verankerde treden-boom-verbinding voor grotere



stevigheid. Beschermdoppen aan de trede-uiteinden voorkomen verwondingen. **2 x 3 treden** 2,43 m werkhoopte, 0,43 m stahoogte, 0,72 m ladderlengte, 2,4 kg gewicht **2 x 4 treden** 2,65 m werkhoopte, 0,65 m stahoogte, 0,95 m ladderlengte, 3,2 kg gewicht **2 x 5 treden** 2,86 m werkhoopte, 0,86 m stahoogte, 1,18 m ladderlengte, 4 kg gewicht **2 x 6 treden** 3,08 m werkhoopte, 1,08 m stahoogte, 1,41 m ladderlengte, 4,8 kg gewicht **2 x 7 treden** 3,29 m werkhoopte, 1,29 m stahoogte, 1,64 m ladderlengte, 5,7 kg gewicht **2 x 8 treden** 3,51 m werkhoopte, 1,51 m stahoogte, 1,87 m ladderlengte, 6,5 kg gewicht

