

Artikelnummer: 97812

Kurzbeschreibung: Aluminium laadbrug type SKB, type 4, 84 kg

Langbeschreibung: Aluminium laadbrug type SKB: [ul] Belastbaarheid: 4000 kg Opzij te verschuiven Rijvlak van antislipprofiel Stalen delen verzinkt Geleiderail wordt op het U-profiel gelast Montagehandleiding is bijgevoegd Uniforme breedte: 1500 mm[ul]Type 1[ul] Afm. (l x h): 565 x 70 mm, draagvermogen: 4000 kg, gewicht: 48 kg[ul]Type 2[ul] Afm. (l x h): 815 x 100 mm, draagvermogen: 4000 kg, gewicht: 56 kg[ul]Type 3[ul] Afm. (l x h): 1065* x 130 mm, draagvermogen: 4000 kg, gewicht: 72 kg[ul]Type 4[ul] Afm. (l x h): 1315* x 165 mm, draagvermogen: 3000 kg, gewicht: 84 kg[ul]Type 5[ul] Afm. (l x h): 1565* x 195 mm, draagvermogen: 3000 kg, gewicht: 94 kg[ul]*Met verenliftDe benodigde geleiders zijn alleen in volle meters leverbaar(1000, 2000 en 3000 mm lengte). A.u.b. bij uw bestelling aangeven!

