

1827149-1 ✓ AKTIV

Dynamic Series | Dynamic 3000 Series


Interne TE-Nummer 1827149-1

Housing, Receptacle, 10 Position, Crimp, Black, Mating Retention, Wire & Cable, Power & Signal, -67 – 221 °F [-55 – 105 °C], Dynamic 3000 Series

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse



Produkttyp des Steckverbinders: **Gehäuse**

Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Buchse**

Anzahl von Positionen: **10**

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: **Crimpverbindung**

Gehäusefarbe: **Schwarz**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp des Steckverbinders	Gehäuse
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	10
-----------------------	----

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Crimpverbindung
--	-----------------

Montage und Anschlusstechnik

Gegensteckarretierung	Mit
-----------------------	-----

Gehäusemerkmale

Gehäusefarbe	Schwarz
--------------	---------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2018 (191) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **Dynamic 3000 Series**



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(91)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(152)



Kodierungen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (283)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(8)



PCB-Reihenklammern(25)




Rechteckige Standardsteckverbinder(2)



Steckerkontakte(3)

Kunden kauften auch diese Produkte




TE Teilnr.:3-582152-5
41 AMP BLADE HDR ASSY



TE Teilnr.:172053-6
MTEI CONN 6P REC ASSY




TE Teilnr.:172053-5
MTEI CONN 5P REC ASSY




TE Teilnr.:172133-9
FF 250 REC HSG 4P NYLON RED




TE Teilnr.:3-1554809-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P ORANGE COVER



TE Teilnr.:5533286-5
ASSY,PIN,RIGHT ANGLE,HDI,LEAD-COVER



TE Teilnr.:173974-5
PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON GREEN



TE Teilnr.:1827150-1
DYNAMIC 3100 CLAMP CABLE 8P



Dokumente

Produktzeichnungen

DYNAMIC 3100 CLAMP CABLE 10P

Japanisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1827149-1_O.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1827149-1_O.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1827149-1_O.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

Japanisch

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch