

Selbstklebende Temperatur-Folien

testoterm-Messstreifen
testoterm-Messpunkte
testoterm-Mini-Indikatoren

Deutliche Indikation durch irreversiblen Farbumschlag
innerhalb von 2 bis 3 Sekunden

Umfasst einen großen Messbereich

Universell einsetzbar

Individueller Eindruck von Firmenlogo möglich

Bei großen Abnahmemengen auch Lieferung auf Rollen
möglich




Abbildung 1:1

testoterm-Messstreifen und -Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperaturbeständige Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung und -kontrolle, z.B. für Messungen an bewegten Teilen, zur Langzeitüberwachung und an kleinen Gegenständen.


Zur Temperaturkontrolle einer vorgegebenen Maximaltemperatur eignen sich die ebenfalls selbstklebenden und temperaturbeständigen testoterm-Messpunkte mit wärmeempfindlichen Elementen.

testoterm-Messstreifen

testoterm-Messstreifen

testoterm-Messstreifen sind selbstklebende Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung und -kontrolle, z.B. für Messungen an bewegten Teilen, zur Langzeitüberwachung und an kleinen Gegenständen.

- Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler Farbumschlag
- Praktischer Pack mit je 10 testoterm-Messstreifen
- 8 Temperaturstufen



Allgemeine technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Genauigkeit | von +43 °C bis +154 °C: $\pm 1,5$ °C; ab +160 °C: $\pm 1\% \pm 1$ °C des jeweiligen Temperaturwertes |
| Betriebstemperatur | entsprechend den jeweiligen Messbereichen |
| Lagerfähigkeit | bis +50 °C: max. 6 Monate ab +50 °C: max. 12 Monate Die maximale Lagertemperatur liegt bei +25 °C. Lagerung im Kühlschrank wird empfohlen. |
| L x B | 50 x 18 mm oder 39 x 18 mm |

Verfügbare Temperaturbereiche

| | |
|------------------|---------------------|
| +37 ... +65 °C | Best.-Nr. 0646 0108 |
| +71 ... +110 °C | Best.-Nr. 0646 0916 |
| +116 ... +154 °C | Best.-Nr. 0646 1724 |
| +161 ... +204 °C | Best.-Nr. 0646 2532 |
| +204 ... +260 °C | Best.-Nr. 0646 3341 |

Mögliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

| Temperaturbereiche | Temperaturstufen | Mindestbestellmenge | Lieferzeit |
|--------------------|------------------|---|------------|
| +29 ... +40 °C | 5 | 100 Pack | 7 Wochen |
| +249 ... +280 °C | 5 | 100 Pack | 7 Wochen |
| +182 ... +241 °C | 9 | 4 Rollen (à 1.000 testoterm-Messstreifen) | 7 Wochen |

testoterm-Messstreifen auf Rolle

1 Rolle à 1.000 testoterm-Messstreifen

Mindestbestellmenge: 4 Rollen (= 4.000 testoterm-Messstreifen)



Individuelles Firmenlogo

Ab 10.000 Exemplare (pro Temperaturwert) ist bei testoterm-Messstreifen der Eindruck des Firmennamen bzw. -Logo möglich.

Mindestbestellmenge: 10 Rollen (= 10.000 testoterm-Messstreifen)



Hier kann auf Anfrage Ihr Firmenname/-Logo stehen

testoterm-Messpunkte

testoterm-Messpunkte

testoterm-Messpunkte sind selbstklebende, temperaturbeständige Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturkontrolle einer vorgegebenen Maximaltemperatur.



- Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler Farbumschlag
- Praktischer Pack mit je 50 testoterm-Messpunkten
- 1 Temperaturstufe

Allgemeine technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Genauigkeit | von +43 °C bis +154 °C: $\pm 1,5$ °C; ab +160 °C: $\pm 1\% \pm 1$ °C des jeweiligen Temperaturwertes |
| Betriebstemperatur | entsprechend den jeweiligen Messbereichen |
| Lagerfähigkeit | bis +50 °C: max. 6 Monate ab +50 °C: max. 12 Monate Die maximale Lagertemperatur liegt bei +25 °C. Lagerung im Kühlschrank wird empfohlen. |

Verfügbare Temperaturbereiche

| | |
|---------|---------------------|
| +65 °C | Best. Nr. 0646 1065 |
| +71 °C | Best. Nr. 0646 1071 |
| +77 °C | Best. Nr. 0646 1077 |
| +82 °C | Best. Nr. 0646 1082 |
| +110 °C | Best. Nr. 0646 1110 |
| +121 °C | Best. Nr. 0646 1121 |

Mögliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

| Temperaturbereiche | Mindestbestellmenge | Lieferzeit |
|--|---|------------|
| +37 °C +60 °C +127 °C +166 °C +249 °C +40 °C +88 °C +132 °C +171 °C +280 °C +43 °C +93 °C +138 °C +177 °C +46 °C +99 °C +143 °C +182 °C +49 °C +104 °C +149 °C +199 °C +54 °C +116 °C +154 °C +204 °C | 50 Pack (= 2.500 testoterm-Messpunkte) | 7 Wochen |

testoterm-Messpunkte auf Rolle

1 Rolle á 1.000 testoterm-Messpunkte

Mindestbestellmenge: 6 Rollen (= 6.000 testoterm-Messpunkte)
 Lieferzeit 7 Wochen

Individuelles Firmenlogo

Ab 10.000 Exemplare (pro Temperaturwert) ist bei testoterm-Messpunkten der Eindruck des Firmennamen bzw. -Logo möglich.


Mindestbestellmenge: 10 Rollen (= 10.000 testoterm-Messpunkte)
 Lieferzeit 7 Wochen



Hier kann auf Anfrage
Ihr Firmenname/-Logo
stehen

testoterm-Mini-Indikatoren

testoterm-Mini-Indikatoren



testoterm-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperaturbeständige Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung und -kontrolle. Sie eignen sich besonders für die Temperaturkontrolle an kleinen Gegenständen.

- Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler Farbumschlag
- Praktischer Pack mit je 10 testoterm-Mini-Indikatoren
- 5 Temperaturstufen

Allgemeine technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Genauigkeit | von +43 °C bis +154 °C: $\pm 1,5$ °C; ab +160 °C: $\pm 1\% \pm 1$ °C des jeweiligen Temperaturwertes |
| Betriebstemperatur | entsprechend den jeweiligen Messbereichen |
| Lagerfähigkeit | bis +50 °C: max. 6 Monate ab +50 °C: max. 12 Monate Die maximale Lagertemperatur liegt bei +25 °C. Lagerung im Kühlschrank wird empfohlen. |
| Durchmesser | 15 mm |

Verfügbare Temperaturbereiche

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| +60/+65/+71/+77/+82 °C | Best. Nr. 0646 0072 |
| +88/+93/+99/+104/+110 °C | Best. Nr. 0646 0073 |
| +116/+121/+127/+132/+138 °C | Best. Nr. 0646 0074 |
| +143/+149/+154/+160/+166 °C | Best. Nr. 0646 0075 |
| +171/+177/+182/+188/+193 °C | Best. Nr. 0646 0076 |
| +199/+204/+210/+216/+224 °C | Best. Nr. 0646 0077 |

Mögliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

| Temperaturbereiche | Mindestbestellmenge | Lieferzeit | |
|---|---|------------|--|
| +40/+43/+46/+49/+54 °C +232/+241/+249/+254/+260 °C | 100 Pack (= 1.000 testoterm-Mini-Indikatoren) | 7 Wochen | |

0980 9423 15/hem/03.2023

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Testo SE & Co. KGaA
 Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
 Telefon +49 7653 681-700
 Telefax +49 7653 681-701
 vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
 Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
 Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
 Klima-Hotline: 07653-681-610
 Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
 Software-Hotline: 07653-681-630