

NEU



In Sekundenschnelle zur individuellen Ampelkombination dank des cleveren Verbindungsstückes (Zubehör)

Größenvergleich Dauerleuchten



- LED-Dauerleuchte in form-schönem, quadratischem Design
- Beliebige Ampelkombinationen durch innovatives Verbindungsstück möglich
- Einfachste Montage mit Schnellverschlusschrauben
- Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination

Lebensdauer bis zu 50.000 h

i TECHNISCHE DATEN:

Maße (B x H x T):	85 mm x 85 mm x 72 mm
Gehäuse:	PP-GF, schwarz
Kalotte:	PC, transparent
Anschluss:	Schraubklemme mit Drahtschutz, max. 1,5 mm ²
Befestigung:	Wand-, Boden- und Deckenmontage
Stromaufnahme:	Max. 80 mA bei 24 V
Ausstattung:	Acht integrierte M 20-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter. Elastische, selbstdichtende Durchstoßmembran für werkzeugfreie Leitungseinführung. Optionale Verwendung einer Kabelverschraubung mit Gewindelänge ≤ 9 mm (Zubehör).
Lieferumfang:	Inklusive Schnellmontagebügel (optional zu verwenden, Abbildung siehe Seite 136)

🛒 BESTELLDATEN:

Spannung	12 V ⁼⁼	24 V ⁼⁼	115-230 V [~]
rot	853 100 54	853 100 55	853 100 60
grün	853 200 54	853 200 55	853 200 60
gelb	853 300 54	853 300 55	853 300 60
klar	853 400 54	853 400 55	853 400 60
blau	853 500 54	853 500 55	853 500 60

🏠 ZUBEHÖR:

Verbindungsstück für Ampelkombinationen	975 853 01
Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm Gewindelänge 8 mm, erforderlich für Schutzart IP 67	975 853 02

⚠️ WICHTIGER HINWEIS:

Anbauen einfach gemacht - flexibel zur Ampel erweitern
Ganz einfach können Sie die LED-Leuchte 853 zur Ampel kombinieren. Hierzu verbinden Sie einfach eine Leuchte mittels Verbindungsstück mit der nächsten Leuchte in einer anderen Farbe.

Die acht seitlichen Gewindeeinführungen lassen Erweiterungen zu jeder Seite zu. Sie können so auch andere Formen kombinieren, z.B. L-Form, Kastenform oder fünf Leuchten in einer Reihe. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!



📏 MASSZEICHNUNGEN:

siehe Seite 287

CE

