

UnoLampTM

TISCHLEUCHE

Datenblatt



Mit dem flexiblen Arm der Uno-Tischleuchte beleuchten Sie Ihren Arbeitsbereich und strahlen das Licht genau auf den Bereich, wo Sie es brauchen. Ob Sie nun die perfekte Maniküre erstellen, malen oder lesen, hochwertige LEDs ermöglichen Ihnen, jeden Farbton wie im natürlichen Licht zu sehen. Leicht um sie Zuhause einfach umzustellen oder sie mitzunehmen, wenn Sie unterwegs sind.



LIGHT QUALITY



ERGONOMICS



DESIGN

daylightcompany.com



LED 6.000 K Tageslicht


1.145 Lux bei 30 cm

4 Helligkeitsstufen

UnoLampTM

TISCHLEUCHE

EN1420



HAUPTMERKMALE

- Der bewegliche Arm lenkt das Licht genau auf den Bereich, wo Sie es brauchen
- Helle LEDs sorgen für eine genaue Farbübereinstimmung
- Tastdimmer mit 4 Helligkeitsstufen
- Beleuchtungsstärke: 1.145 Lux bei 30 cm

TECHNISCHE ANGABEN

Produktinformationen

| | |
|------------|---------|
| Gewicht | 0,56 kg |
| Farbe | Weiß |
| Kabellänge | 1,5 m |

Lichtleistung

| | |
|---------------------|---------|
| Leuchtmittel | LED |
| Lumen | 400 |
| Lux bei 30 cm | 1.145 |
| Farbtemperatur | 6.000 K |
| Farbwiedergabeindex | 80+ |
| Energieverbrauch | 6W |

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------|---------|
| Höhe | 35,2 cm |
| Breite | 18 cm |
| Tiefe | 12,8 cm |
| Gewicht verpackt | 0,8 kg |
| Menge pro Umkarton | 8 |