



B 32/3

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment zum manuellen Arbeiten
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers zum sicheren Arbeiten
- Zum einfachen Bohren von größeren Durchmessern und Eindrehen von sehr langen Schrauben

Bestell-Nr.	600323260
EAN-Code	4061792250048
Nennaufnahmeleistung	1750 W
Abgabeleistung	1200 W
Bohr-Ø Stahl	32 mm
Bohr-Ø Weichholz	70 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Drehzahl bei Nennlast	110 / 190 / 280 / min
Gänge	3
Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Spannhalsdurchmesser	65 mm
Bohrspindel mit Innenkegel	MK 3
Gewicht ohne Netzkabel	7.8 kg
Kabellänge	5 m

Lieferumfang

Austreibkeil, langer Zusatzhandgriff