

## VCI Korrosionsschutzpapier

Rollen Länge x Breite 100 m x 1200 mm, Grammatur ca. 72 g/m<sup>2</sup>, In braun



Artikelnummer: 253601

### VCI Korrosionsschutzpapier

- Für den Einsatz in Metall- und Automobilindustrie
- Lieferung als Rolle
- Geeignet zum Schutz metallischer Produkte
- Rollen Länge x Breite 100 m x 1200 mm
- Rollen Ø 110 mm, Rollenkern Ø 50 mm
- Grammatur ca. 72 g/m<sup>2</sup>
- In braun
- Nitrit-, fett- und ölfrei

### Technische Details

Papierart	Korrosionsschutzpapier	Materialstärke	72 g/m <sup>2</sup>
Konfektionierung	Rolle	geeignet für (Branche/Bereich)	Metall- und Automobilindustrie
Rollenlänge	100 m	geeignet für (Produkt/Material)	zum Schutz metallischer Produkte
Breite	1200 mm	Papier Eigenschaft	Nitrit-/fett-/ölfrei
Durchmesser Rollenkern	50 mm	Farbe	braun
Durchmesser Rolle	110 mm	Gewicht	9,58 kg

## Dazu passt auch ...

160082		Cutter, federbelastete Klinge 19x61 mm mit automatischem Klinsenrückzug, mit Folienschneider
215994		Wellpapp-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 310 x 215 x 100 mm
235961		Paketwaage, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 315 x 305 mm, Wägebereich von 300 kg, Ablesbarkeit in 100 g Schritten
520912		Packtisch, Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 920 mm, Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau