

Rechteckbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 641 x 902 x 660 mm, Inhalt 227 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen mit Verstärkung durch Sperrholzplatte, Unterbau Rollen



Artikelnummer: 400723



Rechteckbehälter

Mobil

Rechteckbehälter


- Geeignet für Granulate, Stoffe und Pakete
- Höhe x Breite x Tiefe 641 x 902 x 660 mm
- Inhalt 227 l
- Aus Polyethylen in grau
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Sperrholzplatte
- Unterbau Rollen
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

Technische Details





| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|------|
| Behältertyp | Rechteckbehälter | nestbar | ja |
| geeignet für (Produkt/Material) | Granulate, Stoffe, Pakete | faltbar | nein |
| Euronorm | nein | unterfahrbar | nein |

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Inhalt | 227 l | Unterbau | Rollen |
| Höhe | 641 mm | Fahrgestell | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Breite | 902 mm | Rad-Ø | 100 mm |
| Tiefe | 660 mm | Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +80 °C |
| Material | Polyethylen | Lebensmittelgeeignet | ja |
| recyclbar | ja | Gefahrstoffeignung | nein |
| Wandkonstruktion | geschlossen | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Bodenkonstruktion | geschlossen | Farbe | grau |
| Bodenverstärkung durch | Sperrholzplatte | Gewicht | 9 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 400734 |  | Auflagedeckel, Aus Polyethylen, Für Rechteckbehälter mit 227 l Inhalt, Breite x Tiefe 902 x 660 mm, in grau |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 114305 |  | Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau |
| 202875 |  | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge |
| 524171 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium |