



## TROAX Wandelement für Trennwandsystem Standard

Höhe x Breite 2200 x 1500 mm,  
Standard-Ausführung (Rahmen 19 x  
19 mm), aus Stahl mit Lackierung in  
RAL7037 Staubgrau

Artikelnummer: 505653



## TROAX Wandelement für Trennwand-System Standard

### Standard-Ausführung

Wandelement für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 2200 x 1500 mm
- Drahtgitter 50 x 50 x 2,5 mm
- Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm)
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

### Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Drahtstärke	2,5 mm
Sicherheitsausstattung	Trennwandsystem	Stellwand Ausstattung	Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm)
Gitterelement	Wandelement	Profil	Vierkantrrohr
Höhe	2200 mm	Material	Stahl
Breite	1500 mm	Oberfläche	lackiert
Höhe Masche	50 mm	Farbe	staubgrau // RAL7037
Breite Masche	50 mm	Gewicht	9,75 kg

## Zubehör

505694		Stütze für Trennwandsystem, Höhe x Breite 2200 x 40 mm, mit Fußplatte, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
505697		Ausgleich-Stäbe, für Gitterwände, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 19 x 19 mm
505729		Sicherheitsausstattung, für Gitterwände
505863		Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter
529984		U-Schiene, für Gitterwände
532206		Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem, Höhe x Breite 800 x 1500 mm, Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm), aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

## Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung