




LED FIL A60 E27 12V-42V AC/DC 4W 310lm (29W) 827 Frosted

Artikelnummer: 145608

BAI LED Filament A60 E27 Laagvolt 12V-24V-28V-32V-42V AC/DC 4W 310lm (29W) 2700K Mat 320° 60x105mm LED-lamp

Led filament lampen kan men zien als de moderne duurzame versie van de oude gloeilamp. De zogenaamde filamenten vervangen de traditionele gloeidraad waardoor de lampen vele malen energiezuiniger zijn en veel langer meegaan. Deze low voltage serie is speciaal geschikt voor ruimtes waar men niet op het gebruikelijke hoogvolt netwerk zit. Denk hierbij aan boten, kelders, garages en opslagruimtes.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145608
Merk	Bailey
Product Series	Low voltage LED bulb
Product Type	A60 FIL

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	4
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	G
Lampaanduiding	A-type
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	105
Diameter [mm]	60
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	320 - 320
Kleur behuizing	Overig
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Kleur	Wit
Voet	E27
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Filament lamp	Ja
Lampvorm	Peer
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	77
Lichtstroom [lm]	290 - 310
Spanningstype	AC/DC
Lampvermogen [W]	4 - 4
Vermogensfactor	0.9
Nom. stroom [mA]	170 - 170
Nom. spanning [V]	12 - 42