

Nr. 1300 NIRO-Seilrollen

aus Werkstoff 1.4305, mit wartungsfreier Kunststoffbuchse (Bohrung mit E10-Toleranz).
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	50	75	100	125	150	200
Rillengrund-Ø	38	59	80	100	120	166
Rillenradius	2,7	3,7	4,8	6	7	8
Rillentiefe	6	8	10	12	15	17
Kranzbreite	12	18	22	22	27	28
Bohrung für Bolzen	10	12	16	16	20	30
Nabellänge	14	20	24	24	30	32
Naben-Ø	18	20	24	24	28	42
Seil-Ø max.	5	7	9	11	13	15
Tragfähigkeit in kg	100	200	300	500	750	1500
Gewicht in kg ca.	0,20	0,65	1,40	2,10	3,75	6,90

Nr. 1302 NIRO-Seilrollen

aus Werkstoff 1.4301, Rille gedreht, mit selbstschmierender Buchse.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	50	75	100	125	150
Rillengrund-Ø	38	59	80	103	126
Rillenradius	3,2	4,2	4,8	5,3	6,5
Rillentiefe	6	8	10	11	12
Kranzbreite	12	18	21	21	22
Bohrung für Bolzen	10	12	16	16	20
Nabellänge	16	20	25	25	25
Naben-Ø	29	36	42	42	56
Seil-Ø max.	6	8	9	10	12
Tragfähigkeit in kg	100	200	300	500	750
Gewicht in kg ca.	0,10	0,30	0,60	0,90	1,40