

# PRODUKTDATENBLATT

## KSMK

**ALPHA**LINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Leicht schneidend
- Komfortables Trennverhalten

Der Klassiker unter den Metalltrennscheiben für den preisbewussten Fachmann. Trennt leicht bei guter Standzeit.



Typenbezeichnung	KSMK
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	200643
GTIN	4011890003343
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,170 kg
Produktabmessung	180 x 3,0 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24P-BF33
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044742
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,250 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE