

# PRODUKTDATENBLATT

## SRBWBM

**TOP**LINE ●●●

gewellt



- Für flexibles Arbeiten
- Zum schonenden Reinigen
- Vermessingt für höheren Korrosionsschutz

Stahl-Rundbürste mit gewelltem Stahldraht mit 6 mm Schaft für den Einsatz auf Bohrmaschinen.



Typenbezeichnung	SRBWBM
Artikelbezeichnung 1	Rundbürste
Artikel-Nr.	353029
GTIN	4011890073155
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,115 kg
Produktabmessung	100 x 12 x 22 x 6,0
Durchmesser 1	100 mm
Besatzhöhe	22 mm
Besatzbreite	12 mm
Drahtstärke	0,30 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Form Langversion	gewellter Draht
Form Kurzversion	gewellt
maximale Drehzahl	4500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK08
Produktkategorie-Text	DB
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890114414
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	110 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	300 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,150 kg
Zolltarifnummer	96035000
Herkunftsland	CN