



EIGENSCHAFTEN:

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- Hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Schwere, extrem robuste Aluminium-Druckguss-Wasserwaage mit gefräster Messfläche
- Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft

ANWENDUNGEN:

- Horizontal messen
- Vertikal messen

MM

Modell	Länge
MM 40	40 cm
MM 60	60 cm

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Guss-Wasserwaage, Trapezform
Material	Aluminium-Druckguss
Oberfläche	beschichtet
Farbe	rot
Messtoleranz Standardposition	0.50 mm/m (0.029°)
Messtoleranz Umschlagmessung	1.00 mm/m (0.057°)
Waagrechtlibellen	1
Senkrechtlibellen	1
Messfläche	gefräst
Magnet	Neodym
Magnet	Ja