


Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC24V 48W IP62



kwh/1000h:	48,00
Lumen:	3500
Watt:	48,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip 2835HX Serie

Länge: 5m
Spannung: 24V,
Watt: 9,6W/m, 48W
Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90
Helligkeit: 700lm/m, Gesamt: 3500lm
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP62
LED Anzahl: 140*2835HX/m, Gesamt: 700LEDs
Maße: 5000*8*5 mm
PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (150±5mm)
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Kürzbar alle 6 LEDs 5cm
Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 48

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.



Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.


Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10.40
LED Strip Höhe:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	3500
Schutzklasse:	IP62
Volt:	24
Gewicht:	0.2 Kg

Weitere Bilder





Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65
93680	Synergy 21 Netzteil - 24V 80W Mean Well dimmbar IP65
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen

Art.-Nr.	Name
174654	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line clear
174653	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line red
174656	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line clear
174655	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line red
174648	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line clear
174650	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line clear
174647	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line red
174649	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line red
174652	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line clear
174651	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line red
174637	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10/12mm IP67
174633	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10/12mm IP67
181661	Synergy 21 Dimmer - Mean Well EnOcean wireless multi-channel PWM