

**Artikelnummer:** 46683

**Kurzbeschreibung:** Onderdelenreiniger type M (zonder vat en kuip)



**Langbeschrijving:** Onderdelenreiniger type M: Manuele onderdelenreinigers in industrie- en werkplaatsuitvoering. De onderdelenreinigers worden met speciale reinigers tot werkunits gecombineerd, waarin de reinigers tot een verzadigingspunt (al naar gebruik ca. 6 maanden tot 2 jaar) in het circuit opgenomen wordt. Vele andere type apparaten en speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar. <b>Levering zonder vat en bak</b>[ul]<li> voor vatgrootte: 200 liter</li><li> werkvlak: 1145 x 660 mm</li><li> werkhoopte: 900 mm</li><li> draagvermogen: 150 kg</li><li> aansluiting (wisselstroom): 230 V</li><li> gewicht (zonder vat): 55 kg</li>[ul]<b>Veelzijdige gebruiksmogelijkheden:</b>[ul]<li> onderdelenreiniging en oppervlakteontvetting</li><li> onderhoud en instandhouding van machines, transportbanden, armatuur, pompen, motoren ...</li><li> reparatie en onderhoud van allerlei soorten transportmiddelen: personenauto- 's, vrachtwagens, heftrucks, land- en bouwmachines...</li>[ul]<b>Voordelen:</b>[ul]<li> veelvuldig gebruik van de reiniger in een recyclebaar apparaat ontziet het milieu en verlaagt uw bedrijfskosten</li><li> geen verhitte van de reinigingsvloeistof (koudreinigingsproces), bespaart tijd en energiekosten</li><li> robuuste en stabiele apparaatconstructie in industria'«le uitvoering, goede investering dankzij een lange levensduur</li><li> gepatenteerde, zelfaanzuigende circulatiepomp bespaart energie en werkt absoluut storings- en onderhoudsvrij</li>[ul]

