

Artikelnummer: 46866

Kurzbeschreibung: Randen voor vloerrooster Yoga Rost-®, groen, 10 stuks

Langbeschreibung: Randen voor vloerrooster Yoga Rost-®, 10 stuks: Flexibel en robuust vloerrooster van 100% polypropyleen. Perfect voor iedere vloer, waar een droog en veilig antislippoppervlak gewenst is. De bedekking is UV-bestendig en volkomen onderhoudsvrij. De platen van Yoga Rost-® zijn gemakkelijk aan elkaar te bevestigen en kunnen ook probleemloos weer gedemonteerd worden.

[ul] Afm.: 300 x 55 mm Set van 10 = 1 VE[ul]Gebruiks- en toepassingsgebieden:Garages, hobby-werkplaatsen, terrassen, verzamelplaatsen, beurzen, grote evenementen, zwembaden, douches en kleedkamers.De voordelen in een oogopslag:[ul] Binnen en buiten te gebruiken Sterke grip en antislip (R 10 DIN 51130) Eersteklas drainage (V10 DIN 51130) Brandklasse B3 (DIN 4102) Zwaar belastbaar tot min. 65.000 kg/m² Onderhoudsvrij, eenvoudig te reinigen Gemakkelijk te leggen en te demonteren[ul]

