



## Energiezähler, 1N, 125A, MID

**Typ** EME1P125MID  
**Katalog Nr.** 167404  
**Eaton Katalog Nr.** EME1P125MID

Abbildung ähnlich

### Technische Daten nach ETIM 6.0

Zähltechnik (EG000045) / Elektrizitätszähler (EC001506)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Elektronischer Elektrizitätszähler (ecI@ss8.1-27-14-23-16 [AFZ828011])

Zählertyp			elektromechanisch
Nennstrom (In)	A		125
Maximalstrom (Imax)	A		125
Nennspannung (Un) N-L	V		184 - 276
Nennspannung (Un) L-L	V		0 - 0
Frequenz	Hz		50 - 50
Genauigkeitsklasse			B
Polart			1-phasig
Ausführung			Direktmessung
Energieart			Wirk- und Blindleistung
Geeignet für			Bezug/Lieferung
Tarifausführung			Zweitarif
Tarifsteuerung			intern
Messungsart Lastgang			nein
Rücklaufsperr			nein
Geeicht			ja
Zulassung			Measuring Instruments Directive
Impulsausgang			elektrisch
Impulsart			S0
Impulsrate	Imp/kWh (kvarh)		0 - 0
Anzeigeart			digital
Montageart			REG
Breite in Teilungseinheiten			3.1
Ausführung der Schnittstelle			-
EDL40-Signatur			nein
Mit Sperrcode			ja
Anzahl der Stellen			8
Schutzart (IP)			IP20