

Valvola ad angolo con attacco filettato largo 22 mm, diritto con attacco maschio in confezione singola





















Descrizione

Valvole ad angolo con attacco filettato largo 22 mm e attacco maschio, diritto, colore naturale/blu per lo scarico controllato di liquidi da fusti e taniche, in confezione singola

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Consentono un dosaggio particolarmente preciso
- Con filettatura larga Ø d2= 22 mm [Ø d1= 12 mm], compatibilità con taniche a collo largo, flaconi e taniche per acqua PROFI
- Resistenza massima a pressione 1,5 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Velocità di uscita > 3,0 litri/minuto
- Senza aerazione e senza guarnizione
- Attacco maschio Ø esterno d4= 13 mm o 1/2" (zona di inserimento)
- I = 118 mm
- Apertura sw = 24 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	520105
GTIN	4007228520101
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	1

Colore	naturale
Peso (kg)	0,05

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	1
P x L x A (mm)	250 x 250 x 85

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,05
---------------------------------------	------

Pallet

Numero di scatole	336
Numero di strati	9
PxLxA(mm)	1,2 x 0,8 x 0,83

Cartoni per strato	42
Peso (kg)	356,0