



## Descrizione

Valvole ad angolo con attacco filettato largo 22 mm e attacco maschio, dritto, colore naturale/blu per lo scarico controllato di liquidi da fusti e taniche, in confezione singola

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Consentono un dosaggio particolarmente preciso
- Con filettatura larga  $\varnothing d2= 22 \text{ mm}$  [ $\varnothing d1= 12 \text{ mm}$ ], compatibilità con taniche a collo largo, flaconi e taniche per acqua PROFIL
- Resistenza massima a pressione 1,5 bar
- Resistenza a temperature da  $-20 \text{ °C}$  a  $+70 \text{ °C}$
- Velocità di uscita  $> 3,0$  litri/minuto
- Senza aerazione e senza guarnizione
- Attacco maschio  $\varnothing$  esterno  $d4= 13 \text{ mm}$  o  $1/2''$  (zona di inserimento)
- $l = 118 \text{ mm}$
- Apertura sw = 24 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>520105</b>
GTIN	<b>4007228520101</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,05</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>1</b>
P x L x A (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,05</b>
------------------------------------	-------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>336</b>
Numero di strati	<b>9</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

Cartoni per strato	<b>42</b>
Peso (kg)	<b>356,0</b>