

# ROLINE ProSecure III 2000 RM2HE, black

<b>Art.nr.</b>	19.40.1071
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1071
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990130511



## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online, Rackmount
Kleur	zwart
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	2000 / 1800 @ Pf. 0,9
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3-5 / 9 min
Gewicht	32
Afmeting (HxBxD)	88 x 428 x 610; 2 HE
Bouw type	Rackmount

Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangsspannings regeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	5
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C

## Back up time

---

Power rating (VA / W)

with 0 / 1 / 2 Battery pack (min)