

ROLINE 19-inch serverrack 26 U, 600x1000 BxD grijs

Art.nr.	26.21.0147
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	26.21.0147
EAN (een stuk)	7630049601505



ROLINE 19 inch serverkast 26 U 600x1000 BxD grijs

De serverkasten uit de ROLINE Pro serie zijn speciaal ontwikkeld voor gemakkelijke en flexibele netwerkbekabeling. Inlaten met borstels, een opschuifbare inlaat met schuimrubberen afdichting en een extra borstelinlaat in het chassis van de basis bevinden zich aan de zijkanten van het dak en de basis (vanaf een kastbreedte van 800 mm), wat een breed scala aan mogelijke toepassingen biedt. Geperforeerde enkelwandige voordeuren en dubbelwandige achterdeuren, elk met een draaigreep en halve profielcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak heeft een geperforeerde afdekking voor eenvoudige installatie van een ventilatormodule.

In de kast zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails gemonteerd, die zijn voorzien van hoogte-eenheden die in beide richtingen kunnen worden afgelezen en in diepte verstelbaar zijn. Ze zijn ook verbonden met dieptebeugels. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 2,0 mm. De kasten zijn elektrostatisch gepoedercoat en verkrijgbaar in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulaire afsluitbare en verwijderbare zijpanelen (horizontaal verdeeld vanaf 42U) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. Het deurscharnier kan ook worden vervangen. De hele constructie kan worden gedemonteerd, wat betekent dat de kasten indien nodig volledig kunnen worden verwijderd.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-Rack

Produkt type	19"-Serverkast
Kleur	grijs
Leveringsomvang	19-inch serverkast 26 U, aardingskabelset, installatieset voor profiel-halfcilinder, 2x steeksleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), montagehandleiding
Hoogte eenheden	26 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	675 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	875 mm
leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Server Rack	ja
Wandmontage mogelijk	nee
Stelvoeten	ja
Maximaal gewicht	1000 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluid dicht	nee
Voorzijde	Staal deur geperforeert
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	ja
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	ja
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 7035 Lichtgrijs
Hoogte	1260 mm
Breedte	600 mm
Diepte	1000 mm
Gewicht	82 kg