

BS-ROLLEN

Lenkrolle

BS ROLLEN

Set bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Traglast 100 kg, Mit Gummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 37 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



Artikelnummer: 146816

BS-ROLLEN Transportgeräterollen-Set

Set aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Lenkrolle

- Set bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Traglast 100 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 125 x 37 mm
- Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
- Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Technische Details

Fördertechnik Rollen

Fadenschutz ja

Rollentyp	Transportgeräterollen	Höhe	155 mm
Set	ja	Länge Nabe	50 mm
Set bestehend aus	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	Nabenbohrung	15 mm
Bauform	Lenkrolle	Breite Rad	37 mm
Traglast	100 kg	Ausladung	32 mm
Bereifung	Gummi	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Durchmesser Rad	125 mm	Länge Platte	104 mm
Material Felge	Stahlblech	Breite Platte	80 mm
Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	84x64/76x56 mm
Befestigungselement	Platte	Durchmesser Schraubloch	9 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Felge	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	5,2 kg
Feststeller	Doppelstopp		