

LISTA

Schwerlast-Auszugregal



Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1290 x 1260 mm, Feldlast 9000 kg / Fachlast 800 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 179356

LISTA Schwerlast-Auszugregal

Grundfeld

Schwerlast-Auszugregal

- Ideal für die sichere Lagerung schwerer Güter wie Motoren, Spritzgussformen oder Stanzwerkzeugen, auch für die Beschickung mit Hebezeug und Paletten auf allen Ebenen - damit ist eine besonders platzsparenden Aufstellung möglich
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1290 x 1260 mm
- Feldlast 9000 kg / Fachlast 800 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg
- 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden
- Leichtgängiger Einfachauszug mit Arretierung in ausgezogener und eingeschobener Stellung, 65 % ausziehbar
- Im Raster von 100 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstreben
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1

Kopfboden, Diagonalverstreben, Bodenverankerung und Bodenausgleichsplatten-Set

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Für Ihre Sicherheit: Schwerlast-Auszugregale müssen immer im Boden verankert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Pro Regalfeld darf immer nur ein Auszugboden ausgezogen werden

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Böden / Ebenen Funktion | 2 Böden ausziehbar |
| Regaltyp | Schwerlast-Auszugregal | Auszugsart | Einfachauszug |
| Regalfeld | Grundfeld | Auszug Boden | 65 % |
| geeignet für (Produkt/Material) | Schwerlastgüter, Palettenware, Motoren, Spritzgussformen | Höhenverstellraster Ebene | 100 mm |
| geeignet für (Anwendung) | Beschickung mit Hebezeug, Paletteneinlagerung auf allen Ebenen | Stärke Fachboden | 40 mm |
| Material | Stahl | Nutzung | einseitig |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstreben |
| Höhe | 2000 mm | Regal Ausstattung | Böden, Auszugböden |
| Breite | 1290 mm | Oberfläche Ständer | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 1260 mm | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast | 800 kg | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast Kopfboden | 200 kg | Lieferumfang | Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1 Kopfboden, Diagonalverstreben, Bodenverankerung und Bodenausgleichsplatten-S |
| Feldlast | 9000 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Gewicht | 231 kg |
| Böden- / Ebenentyp | Spanplatte | | |

Zubehör

179409



Schwerlast-Auszugregal, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1290 x 1260 mm, Feldlast 9000 kg / Fachlast 800 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau