

C+P

Akkuladeschrank

Serie 89 COMFORT

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, Elektroausstattung: je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteranschlüsse, FI-Schutzschalter, Leistungsschutzschalter, 3 Anschlüsse für Steckdosenleisten, Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennbeschichtung in RDS 110 80 60 Viridingrün



Artikelnummer: 228501



C+P Akkuladeschrank Serie 89 COMFORT

mit innovativem Elektrowannenboden

Akkuladeschrank




- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ausgestattet mit 3 Elektrowannenböden, 1 Boden
- Elektroausstattung: je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteranschlüsse, FI-Schutzschalter, Leistungsschutzschalter, 3 Anschlüsse für Steckdosenleisten
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- Muldengriff

- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- Unterbau Kunststoffgleiter
- Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennbeschichtung in RDS 110 80 60 Viridingrün
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Front | einbrennbeschichtet |
| Schranktyp | Akkuladeschrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Farbe Front | RDS 110 80 60 Viridingrün |
| Höhe | 1950 mm | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Breite | 930 mm | Unterbau | Gleiter |
| Tiefe | 500 mm | Höhenverstellraster Ebene | 15 mm |
| Schrank Ausstattung | 3 Elektrowannenböden, 1 Boden | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | abschließbar | ja |
| Traglast Fachboden | 70 kg | Türöffnungswinkel | 180 ° |
| Steckerplätze Anzahl | 15 Stück | Griff | Muldengriff |
| Anschluss | Schutzkontaktstecker | WEEE-Registrierungsnummer | DE68052883 |
| Elektroausstattung | je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteranschlüsse, FI-Schutzschalter, Leistungsschutzschalter, 3 Anschlüsse für | WEEE-Geräteart | Großgerät KAT 4 |
| Material | Stahl | Marke laut EAR-Register | C+P |
| Oberfläche Korpus | einbrennbeschichtet | Gewicht | 82,6732674370001 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 228525 |  | Moosgummimatte, Höhe x Breite x Tiefe 3 x 750 x 435 mm, In schwarz |
| 228526 |  | Elektro-Einlegeboden für Akkuladeschrank, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 228527 |  | Gummiriefenmatte, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, inklusive Klebeband |