

Scangrip Taschenlampe FLASH 600 R

Gehäuse aus Aluminium eloxiert,
Lichtstrom 600 Lumen, Mit Ein-/Aus-
Schalter und Halteclip, Leuchtweite
150 m, Abstrahlwinkel 10 / 70 °, Mit
Akku

Artikelnummer: 235418



Taschenlampe




- Durchmesser x Länge 38 x 185 mm
- Gehäuse aus Aluminium eloxiert
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 600 Lumen
- Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
- Leuchtdauer 7 h
- Leuchtweite 150 m
- Abstrahlwinkel 10 / 70 °
- Ladezeit 4 h
- Mit Akku
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Material Gehäuse	Aluminium
Lampentyp	Taschenlampe	Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Energieeffizienzklasse	A	Länge	185 mm
Leuchtweite	150 m	Durchmesser	38 mm

Leuchtdauer	7 h	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Lichtstrom	600 Lumen	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Abstrahlwinkel	10-70 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Akku	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Ladezeit	4 h	Gewicht	0,47 kg
Leuchte Ausstattung	Ein-/Aus-Schalter und Halteclip		

Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft