

fetra Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Polyurethan-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

Artikelnummer: 242960



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 590 x 506 mm
- Schaufel anschaubar und austauschbar
- Konstruktion aus Stahlrohr, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Mit Sicherheitsgriff
- Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät Transportkarre

Bereifung Polyurethan

Karrentyp	Sackkarre	Radlager	Rollenlager
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	260 mm
Schaufelbreite	400 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	150 mm	Sicherheitsgriff	ja
Schaufel Funktion	anschraubbar/austauschbar	Höhe	1150 mm
Material	Stahlrohr	Breite	590 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	506 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Farbe	brillantblau // RAL5007	Anlieferung	zerlegt
klappbar	nein	Gewicht	12,7 kg

Dazu passt auch ...

204036		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 175 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
863721		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 20 l, Aus Polypropylen in rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Zweiteiliger Scharnierdeckel