

VCI Korrosionsschutzpapier

Rollen Länge x Breite 100 m x 1200 mm, Grammatur ca. 72 g/m², In braun



Artikelnummer: 253601

VCI Korrosionsschutzpapier

- Für den Einsatz in Metall- und Automobilindustrie
- Lieferung als Rolle
- Geeignet zum Schutz metallischer Produkte
- Rollen Länge x Breite 100 m x 1200 mm
- Rollen Ø 110 mm, Rollenkern Ø 50 mm
- Grammatur ca. 72 g/m²
- In braun
- Nitrit-, fett- und ölfrei

Technische Details

Papierart	Korrosionsschutzpapier	Materialstärke	72 g/m ²
Konfektionierung	Rolle	geeignet für (Branche/Bereich)	Metall- und Automobilindustrie
Rollenlänge	100 m	geeignet für (Produkt/Material)	zum Schutz metallischer Produkte
Breite	1200 mm	Papier Eigenschaft	Nitrit-/fett-/ölfrei
Durchmesser Rollenkern	50 mm	Farbe	braun
Durchmesser Rolle	110 mm	Gewicht	9,58 kg

Dazu passt auch ...

160082		Cutter, federbelastete Klinge 19x61 mm mit automatischem Klinsenrückzug, mit Folienschneider
215994		Wellpapp-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 310 x 215 x 100 mm
235961		Paketwaage, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 315 x 305 mm, Wägebereich von 300 kg, Ablesbarkeit in 100 g Schritten
520912		Packtisch, Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 920 mm, Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau