

## Halogenstab 118mm, R7s 220-240V 500W

Artikel-Nr. 12636

Lampenleistung:	500 W
Lampenspannung:	220 - 240 V
Lichtstrom:	8500 lm
Sockel:	R7s
Lampenform:	Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:	Nein
Durchmesser:	10 mm
Gesamtlänge:	118 mm
UV-Schutz:	Nein
Brennstellung:	beliebig
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Farbtemperatur:	2700 K
Energieeffizienzklasse:	D
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h



Halogenstab 118mm Halogenstab, R7s, klar. Halogenstab mit hellem und funkelndem natürlichem Licht, das speziell zur Hervorhebung von Bereichen in Ihrem Zuhause oder Ihrem Garten entwickelt wurde.

Energieeffizienzklasse: D  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 500  
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:05:08



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.