


Geberit Silent-Pro Abzweig 87,5°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3	VE4
393.248.14.1	50 / 50	50 mm	50 mm	87.5 °	10.9 cm	2.9 cm	2.8 cm	2.9 cm		10 St.	60 St.	480 St.
393.348.14.1	70 / 50	75 mm	50 mm	87.5 °	11.5 cm	2.8 cm	4.2 cm	3.1 cm		5 St.	30 St.	240 St.
393.349.14.1	70 / 70	75 mm	75 mm	87.5 °	13.9 cm	3.9 cm	4.3 cm	4.3 cm		5 St.	30 St.	240 St.
393.448.14.1	90 / 50	90 mm	50 mm	87.5 °	12.1 cm	2.8 cm	4.9 cm	3.2 cm		5 St.	30 St.	240 St.
393.449.14.1	90 / 70	90 mm	75 mm	87.5 °	14.6 cm	4 cm	5.1 cm	4.5 cm		10 St.	120 St.	
393.547.14.1	100 / 50	110 mm	50 mm	87.5 °	12.9 cm	2.8 cm	6 cm	3.2 cm		10 St.	120 St.	
393.549.14.1	100 / 70	110 mm	75 mm	87.5 °	15.4 cm	4 cm	6 cm	4.5 cm		10 St.	120 St.	
393.654.14.1	125 / 70	125 mm	75 mm	87.5 °	23 cm	9 cm	12.2 cm	6.5 cm	1 St.	8 St.	64 St.	
393.650.14.1	125 / 90	125 mm	90 mm	87.5 °	23 cm	8.3 cm	12 cm	7.3 cm	1 St.	8 St.	64 St.	
393.652.14.1	125 / 125	125 mm	125 mm	87.5 °	20.9 cm	6.5 cm	6.8 cm	7 cm	1 St.	8 St.	64 St.	
393.751.14.1	150 / 100	160 mm	110 mm	87.5 °	25.2 cm	10.2 cm	13.3 cm	7 cm	1 St.	4 St.	32 St.	
393.752.14.1	150 / 125	160 mm	125 mm	87.5 °	25.2 cm	9.4 cm	13 cm	7.7 cm	1 St.	4 St.	32 St.	
393.753.14.1	150 / 150	160 mm	160 mm	87.5 °	25.2 cm	8.3 cm	8.6 cm	8.8 cm	1 St.	4 St.	32 St.	



- Art.-Nrn. 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 und 393.752.14.1 bestehen jeweils aus 1 egalten Abzweig und 1 entsprechenden Reduktion. Die Teile werden lose in einem Beutel geliefert