

Artikelnummer: 400936

Kurzbeschreibung: Manuflex Werkbank Profi Spezial, Tischplatte Multiplex, 1750 x 700 mm, alusilber

Langbeschreibung: Manuflex Werkbank Profi Spezial, Tiefe 700 mm, Breite und Tischplatte wählbar: Die Manuflex Werkbank Profi Spezial ist 700 mm tief. Dabei kann die Manuflex Werkbank Profi Spezial in vier Breiten und mit zwei Tischplatten bestellt werden. Die Manuflex Werkbank Profi Spezial hat eine Standard-Tiefe von 700 mm. Sie kann jederzeit zu einem vollständig ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz erweitert werden. In dieser Ausführung besteht die Manuflex Werkbank Profi Spezial aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen, 60 mm hohen Zargen. Zudem hat er 6 mm Gummischuhe zur Schonung des Bodenbelags. Die Manuflex Werkbank Profi Spezial ist ausgestattet mit einer Klemmschraube, die von 700 bis 1000 mm höhenverstellbar werden kann. Erhältlich in den Breiten 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm, ist die Manuflex Werkbank Profi Spezial hochwertig pulverbeschichtet und dank des selbsttragenden Stahlrahmengestells besonders stabil und langlebig. Sie erhalten die Manuflex Werkbank Profi Spezial mit einer 40 mm dicken Tischplatte, die Sie aus zwei Ausführungen wählen können. Weitere spezifische Informationen zu diesen erhalten Sie weiter unten. Gerne liefern wir Ihnen die Manuflex Werkbank Profi Spezial auf Anfrage auch in einer leitfähigen Ausführung. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitsplatz Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 700 bis 1000 mm plus Werkbankstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 700 mm Auf Anfrage auch in leitfähiger Ausführung lieferbar 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl Breite wahlweise: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm Die Tischplatte ist 40 mm dick und kann in 2 verschiedenen Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.



EAN/GTIN: 4045916163100